

TECHSPEC® PXC-Linse in Lasergüte, 12,7 mm Durchm. x 100 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Produkt #38-638 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €145,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€145,00

Stk. 6+

€116,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @ 355nm

Hintere Brennweite BFL (mm):

97.32
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 10-5
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: $\lambda/10$
Toleranz Brennweite (%) : ± 1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.00 $\pm$ 0.10
Randdicke ET (mm): 3.57
Radius R₁ (mm): 47.61
Freie Apertur CA (mm): 11.43
Blende: 7.87
Numerische Apertur NA: 0.06
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen