

TECHSPEC® PCX Linse 12,7mm D. x 15mm eff. Brennsw., VIS 0° geschwärzt



Produkt #62-562-INK KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€51,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€51,50
Stk. 10+
€46,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

15.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 11.53
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 5.25 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.94
Radius R₁ (mm): 7.75
Freie Apertur CA (mm): 11.7
Blende: 1.18
Numerische Apertur NA: 0.42
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen