

TECHSPEC® VIS-NIR-Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 12 mm



12mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #27-554 20+ In Stock

-

1

+

€441⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€441,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

C VIS-NIR Series	Series:
Fixed Focal Length Lens	Typ:

Compact Lens Coated for Visible to Near Infrared	Objektivtyp:
--	--------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:

Variable	
27.90	Länge (mm):
32.0	Max. Durchmesser (mm):
32	Außendurchmesser (mm):
54	Gewicht (g):
0.5	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):

Optische Eigenschaften

41.2°	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
Horizontal: 41.4° Vertical: 31.4° Diagonal: 50.8°	Bildfeld bei max. Sensorformat:
41.4°	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
34.2°	Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
30.5°	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
27.7°	Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
23.0°	Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
17.3°	Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
11.00	Max. Bildkreis (mm):
0.0285	Numerische Apertur NA, Objektseite:
7 (7)	Anzahl Elemente (Gruppen):
12.00	Brennweite BW (mm):
100 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/1.8 - f/16	Blende (f/#):
425 - 1000nm BBAR	Beschichtung:
425 - 1000nm BBAR	Beschichtungsspezifikation:
11.01	Position Eintrittspupille (mm):
17.20	Hauptebene Objektseite (mm):
2.05	Hauptebene Bildseite (mm):
-2.2	Maximale Verzeichnung (%):
-10.84	Position Austrittspupille (mm):
VIS-NIR	Wellenlängenbereich:

Sensor

2/3"	Max. Sensorgröße:
2.74	Pixel Size (µm):

Gewinde & Montage

M25.5 x0.50 (Female)	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

Umwelt & Haltbarkeit

-20 to +60 For questions regarding operating	Lagerungstemperatur (°C):
--	---------------------------

Konformität mit Standards

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu 2/3" Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Kompakte (C = „Compact“) Objektive für den Wellenlängenbereich 425-1000 nm
- 3,5 mm bis 50 mm Brennweite

TECHSPEC® VIS-NIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie sind für Maschinenanwendungen vorgesehen, die im NIR- oder VIS-NIR-Spektrum arbeiten. Arbeitsabstand und Auflösung sind den Anforderungen der Fertigungsautomatisierung und Inspektion angepasst. Mit großen maximalen Aperturen und einer Breitband-Antireflexbeschichtung (BBAR) bis 1000 nm können diese Hochleistungsobjektive selbst unter ungünstigen Lichtbedingungen eingesetzt werden. Jedes einzelne TECHSPEC® VIS-NIR-Objektiv wird mit engen Toleranzen gefertigt. Das Ergebnis sind eine außerordentlich gute Bildqualität und geringe Schwankungen zwischen den einzelnen Objektiven (vereinfacht den parallelen Einsatz der Objektive in mehreren Systemen). Mit ihrer Kombination aus hoher optischer Leistung, Industrietauglichkeit und kleinem Gehäuse stellen diese VIS-NIR-Objektive der C-Serie einen neuen Standard für die Optik in Industrieanwendungen dar.

Auch mit einer [breitbandigen VIS-Antireflexionsbeschichtung \(BBAR\)](#) oder [AR-Beschichtung für SWIR](#) erhältlich.

Bitte beachten Sie: Für die reine Infrarotbildgebung sind [UV-VIS-Sperrfilter](#) verfügbar, die direkt auf das vordere Gewinde der Objektive geschraubt werden können.

Technische Informationen

