

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 12 mm Durchm. x 10,4 mm BW, unbeschichtet



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#88-286** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€31,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€31,50

Stk. 11+

€27,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.40 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.57

Hintere Brennweite BFL (mm): 6.00
Substrat:  Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 9.50
Randdicke ET (mm): 1.67
Mittendicke CT (mm): 5.50 ±0.20
Blende: 0.87
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 12.0
Radius R₂ (mm): 25.0
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform