

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union▼

SUBMIT



TECHSPEC Laser Grade PCXLenses

Produkt #38-656 

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€183,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€183,00

Stk. 6+

€146,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
12.70 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):  
25.00 @355nm

Hintere Brennweite BFL (mm):

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.62                                                                                                    |
| <b>Beschichtung:</b><br>Laser V-Coat (266nm)                                                             |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.25% @ 266nm                                    |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                 |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>10-5                                                                      |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ                                                                      |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/10                                                        |
| <b>Toleranz Brennweite (%)</b> :<br>±1                                                                   |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                                                 |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>5.00 ±0.10                                                                |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>3.16                                                                        |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>11.90                                                               |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>11.43                                                                   |
| <b>Blende:</b><br>1.97                                                                                   |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.25                                                                    |
| <b>Designwellenlänge DWL (nm):</b><br>266                                                                |
| <b>Typ:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                         |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                               |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>3 J/cm <sup>2</sup> @ 266nm, 20ns, 20Hz |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |