

TECHSPEC® 12mm D. x 18mm FL, NIR I, geschwärzt, DCX Linse



Produkt #49-475-INK 3-5 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€52,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€52,50
Stk. 10+
€47,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

16.81
Effektive Brennweite EFL (mm): 18.00
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.48
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.42
Radius R₁–R₂ (mm): 18.01
Freie Apertur CA (mm): 11.00
Blende: 1.5
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Numerische Apertur NA: 0.33
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen