

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#21-194** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

 1

+

€44,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€44,00

Stk. 11+

€40,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.00 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):
19.00

Numerische Apertur NA:
0.32

Hintere Brennweite BFL (mm): 15.7
Substrat: ☐ H-K51
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Freie Apertur CA (mm): 10.8
Randdicke ET (mm): 3.12
Mittendicke CT (mm): 5.00 ±0.30
Blende: 1.58
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 12
Radius R₂ (mm): ∞
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform