


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #89-153-INK KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)



1



€55,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€55,00

Stk. 10+

€49,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
12.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):  
28.75

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>30.00                     |
| <b>Beschichtung:</b><br>VIS-EXT (350-700nm)                        |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>Ravg <0.5% @ 350 - 700nm     |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a> |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                               |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                             |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                   |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                           |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                         |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>3.70                                |
| <b>Toleranz Mitten-<br/>dicke (mm):</b><br>±0.05                   |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>2.5                                   |
| <b>Radius R<sub>1</sub>=R<sub>2</sub> (mm):</b><br>30.36           |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>11.00                             |
| <b>Blende:</b><br>2.5                                              |
| <b>Designwellenlänge Brennweite (nm):</b><br>587.6                 |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                              |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.20                              |
| <b>Typ:</b><br>Double-Convex Lens                                  |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>350 - 700                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |