

Gepresste asphärische Kondensorlinse, 12 mm Durchmesser x 7,5 mm Brennweite, VIS-EXT-beschichtet



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt **#71-486** **6 In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€62⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€62,50 stückpreis
Stk. 11-49	€56,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Condenser Lens

Typ:

Hinweis:

[Click here](#) for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
12.00 +0.0/-0.3	Durchmesser (mm):
≤30	Zentrierung (Bogenminuten):
9.50	Freie Apertur CA (mm):
1.85	Randdicke ET (mm):
5.50 ±0.20	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
12.0	Asphärendurchmesser (mm):
Convex	Form der hinteren Fläche:

Optische Eigenschaften	
7.50 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.80	Numerische Apertur NA:
4.60	Hintere Brennweite BFL (mm):
Liba2000+	Substrat: ☐
±5	Toleranz Brennweite (%):
VIS-EXT (350-700nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm	Beschichtungsspezifikation:
5/3 x 0.4; E 0.2	Oberflächenqualität:
0.63	Blende:
12.7	Radius R ₂ (mm):
350 - 700	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Verbesserte Beständigkeit durch Härtung
- Hohe numerische Aperturen
- Ideal für Beleuchtungsanwendungen

Die gepressten asphärischen Kondensorlinsen werden gepresst, gehärtet und temperaturbehandelt, um exakte optische und mechanische Eigenschaften zu erhalten. Die Härtung verbessert die Beständigkeit der Linsen und macht sie weniger empfindlich gegen Temperaturschocks und Kratzer als traditionelle polierte Linsen. Die gepressten asphärischen Kondensorlinsen werden auf der Rückseite geschliffen und poliert, sodass sich die Gesamtpräzision der Linsen verbessert. Gepresste asphärische Kondensorlinsen eignen sich ideal für viele Beleuchtungs- und Detektionsanwendungen.

Technische Informationen



;