

TECHSPEC[®] Stabspiegel 45°, 12 mm Durchmesser, Aluminiumbeschichtung



45° Rod Mirrors

Produkt #45-945 20+ In Stock

-

1

+

€173^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€173,00 stückpreis
Stk. 6-25	€155,00 stückpreis
Stk. 26-49	€138,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Rod Lens

Hinweis:

Coating on Elliptical Surface

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):

12.00 +0.00/-0.05	
	Länge (mm):
20.00	
	Fase:
Protective as needed	
	Toleranz Länge (mm):
±0.1	

Optische Eigenschaften

	Beschichtung:
Protected Aluminum (400-700nm)	
	Substrat: ☐
N-BK7	
	Oberflächenqualität:
40-20	
	Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±10	
	Beschichtungsspezifikation:
R _{avg} >85% @400 - 700nm	
	Strahlablenkung (°):
90	
	Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700	
	Art der Beschichtung:
Metal	
	Zerstörschwelle, laut Design: ☐
0.3 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Reach 219:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Protected-Aluminium-Beschichtung
 - Beschichtete Versionen zur Reflexion von Licht unter 90°
- TECHSPEC® 45°-Stabspiegel eignen sich für die verschiedensten Laser- und Bildgebungssysteme. Diese Spiegel erlauben eine Ablenkung von Lasern im Winkel von 90°. Durch die kleinen Durchmesser eignen sich die Komponenten ideal für Anwendungen in flexiblen und starren Endoskopsystemen, bei denen es auf geringe Abmessungen ankommt. TECHSPEC® 45°-Stabspiegel besitzen polierte elliptische Oberflächen sowie eine geschliffene Außenseite und Basis und können in diverse OEM-Anwendungen integriert werden.

Technische Informationen

