

TECHSPEC® 12" D., Enhanced Alu., $\lambda/20$ Planplatte, Quarzglas



Produkt #65-880-533 3-4 TAGE

1 €11.859,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2
€11.859,00
Stk. 3+
€11.266,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/20$ (measured before coating)

Rückseite:
Commercial Polish

Oberflächenqualität: 60-40
Durchmesser (mm): 304.80 +0.0/-1.02
Toleranz Durchmesser (Inch): +0.0/-0.04
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 274.32
Hinweis: Flatness is specified as Peak to Valley
Dicke (mm): 38.10 ±2.5
Toleranz Dicke (mm): ±2.5
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform