


12 mm, 0,29 mm Brennweite, Fast-Axis-Kollimator



Fast Axis Collimators

Produkt #87-349 3-4 TAGE

- 1 + **€190,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€190,00

Stk. 11+

€167,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
0.29

Substrat: ☐
[S-TiH53](#)

Blende:
0.63

Numerische Apertur NA: 0.80
Beschichtung: BBAR (790-990nm)
Typ: Beam Shaping Lens
Wellenlängenbereich (nm): 790 - 990
Hintere Brennweite BFL (mm): 0.09
Freie Apertur CA (mm): 11.0 x 0.49
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <1.0% @ 790 - 990nm
Höhe (mm): 1.50
Toleranz Höhe (mm): ±0.05
Länge (mm): 12.00
Toleranz Länge (mm): ±0.05
Leistungsverteilung (%): within ±2.3: >85
Oberflächengenauigkeit: λ/4
Transmission (%): >99
Breite (mm): 0.36
Toleranz Breite (mm): ±0.01

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 197: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen