

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 12 mm



12mm Focal Length, #58-001



Produkt #58-001 3-4TAGE



1



€275,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€275,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
27.90

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
30.5°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

41.4°
Filtergewinde: M25.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 32
Außendurchmesser (mm): 32.0
Gewicht (g): 54
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 23.0°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0.5
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0285
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 41.2°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 34.2°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 27.7°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergrößerung PMAG: 0.108
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/16
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 11.01
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 17.3°
Hauptebene Objektseite (mm): 17.20
Hauptebene Bildseite (mm): 2.05
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 41.4° Vertical: 31.4° Diagonal: 50.8°
Maximale Verzeichnung (%): -2.2
Position Austrittspupille (mm): -10.84
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Compact Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

