

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Laser Grade PCXLenses

Produkt #67-942

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€183,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€183,00

Stk. 6+

€146,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):

48.01
Beschichtung: Laser V-Coat (266nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 266nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.90 ±0.05
Randdicke ET (mm): 2.1
Radius R₁ (mm): 22.92
Freie Apertur CA (mm): 10.2
Blende: 4.17
Numerische Apertur NA: 0.12
Designwellenlänge DWL (nm): 266
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 2 J/cm ² @ 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen