

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Gepresste aspnarische Kondensorlinse, 12 mm Durchm. x 10,4 mm Bwv, MgF₂-Beschichtung



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #35-041 3-4TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

1 **€42,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€42,50

Stk. 11+

€37,30

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.40 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.57
Hintere Brennweite BFL (mm): 6.00
Substrat: ☐ Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 9.50
Randdicke ET (mm): 1.67
Mittendicke CT (mm): 5.50 ±0.20
Blende: 0.87
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 12.0
Radius R₂ (mm): 25.0
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform