

12mm Durchmesser x 24mm FL, NIR II Beschichtung, DCX N-K5 Linse



Produkt **#67-624** AUSVERKAUF KONTAKT

-

1

+

€22^{,61}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€22,61 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Double-Convex Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.00 +0.00/-0.10

Durchmesser (mm):

<1	Zentrierung (Bogenminuten):
4.00 ±0.05	Mittendicke CT (mm):
2.50	Randdicke ET (mm):
11	Freie Apertur CA (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften

24.00 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
22.65	Hintere Brennweite BFL (mm):
NIR II (750-1550nm)	Beschichtung:
R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm	Beschichtungsspezifikation:
N-K5	Substrat: ☐
40-20	Oberflächenqualität:
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
±1.00	Toleranz Brennweite (%):
2.00	Blende:
0.25	Numerische Apertur NA:
750 - 1550	Wellenlängenbereich (nm):
8 J/cm² @ 1064nm, 10ns	Zerstörschwelle, laut Design: ☐


Konformität mit Standards

Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Substrat aus N-K5
 - Verschiedene Antireflexionsbeschichtungen
 - PCX- und DCX-Optionen verfügbar
- N-K5-Linsen sind in verschiedenen Durchmessern mit unterschiedlichen Brennweiten sowie als plankonvexe und doppelt konvexe Linsen lieferbar. Durch die vom VIS- bis zum NIR-Spektrum geeigneten Antireflexionsbeschichtungen lassen sich diese Linsen für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



KOMPATIBLE HALTERUNGEN
