

TECHSPEC®Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 12 mm, f/1,8



12mm Focal Length

Produkt **#86-607** 10 In Stock

-

1

+

€215⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-24	€215,00 stückpreis
Stk. 25+	€194,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Ci Series

Series:

Typ:

Fixed Focal Length Lens	
Objektivtyp:	Compact Lens with Fixed Aperture
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Blende:	Fixed
Länge (mm):	29.00
Max. Durchmesser (mm):	26.5
Außendurchmesser (mm):	26.5
Gewicht (g):	31
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):	0.31
Durchmesser (mm):	26.50
Optische Eigenschaften	
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:	80.9mm - 41.2°
Bildfeld bei max. Sensorformat:	Horizontal: 81.2mm - 41.2° Vertical: 60.4mm - 31.3° Diagonal: 102.1mm - 50.5°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:	80.9mm - 41.2°
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:	65.8mm - 34.0°
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:	58.3mm - 30.4°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:	52.8mm - 27.6°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:	43.5mm - 22.9°
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:	32.6mm - 17.2°
Max. Bildkreis (mm):	11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:	0.0292
Anzahl Elemente (Gruppen):	7 (7)
Brennweite BW (mm):	12.00
Arbeitsabstand (mm):	100 - ∞
Blende (f/#):	f/1.8
Beschichtung:	425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation:	425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):	11.01
Hauptebene Objektseite (mm):	17.32
Hauptebene Bildseite (mm):	1.98
Maximale Verzeichnung (%):	-2.09
Position Austrittspupille (mm):	-11.38
Wellenlängenbereich:	VS
Sensor	
Max. Sensorgröße:	2/3"
Pixel Size (µm):	2.74
Gewinde & Montage	

M25.5 x 0.50 (Male)	Filtergewinde:
#89-941 (Required)	Filtergewindeadapter:
M22.0 x 0.75 (Male)	Frontgewinde:
C-Mount	Mount:

Umwelt & Haltbarkeit

-20 to +60	Lagerungstemperatur (°C):
Industrial (Fixed Aperture with Simplified Mechanics)	Art der Stabilisierung:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

PRODUKTDDETAILS

These compact lenses are designed specifically for volume integration into applications such as analytical medical devices, including benchtop-based blood analyzers. For customized f/# versions to best suit your instrumentation application needs and to discuss volume requirements, please [contact us](#).


- C-Mount-Objektive für bis zu ⅜" Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der C-Serie mit fester Blende
- 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
- Auch [robuste Objektive \(Cr\)](#) verfügbar


Unsere TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Ci-Serie sind eine schlankere Version unserer Objektive mit Festbrennweite der C-Serie. Sie besitzen die gleiche geringe Variation zwischen den einzelnen Objektiven und die gleiche Breitband-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) für maximale Lichttransmission bei geringerem Gewicht und geringerer Baugröße. Für die Integration in Messgeräte kann der optimale Fokus eingestellt und fixiert werden. Die Ci-Serie bietet maximale Flexibilität bei Auflösung, Lichtdurchsatz und Schärfentiefe durch eine breite Auswahl an festen Blenden. Die Kompaktobjektive sind speziell für die Serienfertigung von Geräten vorgesehen, für die Inspektion in Fabriken, die automatisierte Produktion oder für die Biomedizin.

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:


- C-Serie:** Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer [breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung \(BBAR\)](#) erhältlich.
- Ci-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. [Robuste Objektive für die Industrie](#) mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
- Cr-Serie:** Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. [Stabilisierte Objektive](#) reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
- Cx-Serie:** Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Linsen auseinander zu nehmen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzubauen.
- Cx-Flüssiglinsen-Serie** : Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinse für schnellen Autofokus.
- Cw-Serie:** [Wasserdichte Versionen](#), erfüllen den IEC-Eindringenschutzgrad IPX7 und IPX9K.

TECHNISCHE INFORMATIONEN







#86-607, 12mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot




#86-607, 12mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot




#86-607, 12mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f1.8



#86-607, 12mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f1.8




#86-607, 12mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f1.8



#86-607, 12mm, f/1.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f1.8

Focal Length	A	B	C	D
6mm	M34.0 x 0.5	47.8mm	34mm	1.17mm
12mm	M22.0 x 0.75	29.0mm	22mm	0.96mm
16mm	M22.0 x 0.75	40.8mm	22mm	1.09mm
25mm	M22.0 x 0.75	29.9mm	22mm	1.33mm
35mm	M25.5 x 0.5	41mm	22.5mm	3.82mm
50mm	M30.5 x 0.5	49.5mm	30.5mm	2.06mm



KOMPATIBLE KAMERAS