

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 12 mm, f/2,8



12mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #35-156 Lagernd



1



€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€310,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
31.91

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
58.3mm - 30.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
80.9mm - 41.2°

Filtergewinde:

M30.5 x 0.50 with required adapter #89-942
Max. Durchmesser (mm): 33.8
Gewicht (g): 54
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 43.5mm - 22.9°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0.31
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0188
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 80.9mm - 41.2°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 65.8mm - 34.0°
Frontgewinde: M25.5 x 0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 52.8mm - 27.6°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 33.80
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergrößerung PMAG: 0.111
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 98 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2.8
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 11.01
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 32.6mm - 17.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 17.32
Hauptebene Bildseite (mm): 1.98
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 81.2mm - 41.2° Vertical: 60.5mm - 31.3° Diagonal: 102.1mm - 50.5°
Maximale Verzeichnung (%): -2.09
Position Austrittspupille (mm): -11.38
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen