

TECHSPEC® 12 mm D. x 48 mm EFL, geschwärzt, DCX Linse mit VIS-EXT Beschichtung



Produkt #89-155-INK KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €55,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€55,00
Stk. 10+
€49,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Durchmesser (mm): 12.00 ±0.025
Hintere Brennweite BFL (mm): 47.09

Effektive Brennweite EFL (mm): 48.00
Beschichtung: VIS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: Ravg <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.74
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 2.00
Radius R₁=R₂ (mm): 49.14
Freie Apertur CA (mm): 11.00
Blende: 4.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.13
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen