

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 12 mm



12mm FL, #33-303



Produkt #33-303 Lagernd



1



€260,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€260,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
35.20

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
62.2mm - 30.3°

Filtergewinde:

M25.5 x 0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 30
Außendurchmesser (mm): 30.00
Gewicht (g): 49
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 46.3mm - 22.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.7
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0278
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 70.3mm - 34.0°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 70.3mm - 34.0°
Gewindedurchmesser (mm): 30.0
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 56.2mm - 27.5°
Optimiert für Sensorgröße: 1/2.5"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.00
Vergrößerung PMAQ: 0.105
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/11
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 16.05
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 34.5mm - 17.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 23.04
Hauptebene Bildseite (mm): -1.82
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 70.3mm - 34° Vertical: 52.2mm - 25.6° Diagonal: 89mm - 42.2°
Maximale Verzeichnung (%): -3.03
Maximale Länge (mm): 35.2
Position Austrittspupille (mm): -18.56
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens with Compact Form Factor
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
--

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)