

TECHSPEC® 12X Okular



Produkt **#45-587** 16 In Stock

-

1

+

€93^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€93,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Augenabstand (mm):
10.92

Bildfeld (Zoll):
0.39

Optische Eigenschaften

Verzeichnung (%):
3.20

Effektive Brennweite EFL (Zoll):
0.91

12X	Vergrößerung:
0.55	Arbeitsabstand (Zoll):

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Ideal für OEM-Anwendungen und Systemintegration geeignet
- Verwendung als Okular oder Vergrößerungsglas
- Verschiedene Vergrößerungen verfügbar

Aufgrund der hohen Nachfrage hat Edmund Optics diese Okulare für OEM-Anwendungen und die Systemintegration entwickelt. Wegen der Flexibilität des Designs können diese Okulare entweder als hocheffektive Okulare oder hocheffektive Lupe verwendet werden. Die 9X und 12X Modelle haben ein dreielementiges Design (Kellner-Aufbau) und bieten ausgezeichnete Aberrationskorrektur. Das 6X Modell hat eine präzise DCX-Linse. Linsendaten sind auf [Anfrage](#) erhältlich.

Der Feststellring hat ein 1"-20 TPI Innengewinde und kann somit auf die TECHSPEC® Okularbauteile geschraubt werden, um die Fokusposition des Okularbauteils im Okularadapter zu fixieren. Der Feststellring ist 4 mm lang und hat einen Außendurchmesser von 29 mm.

Technische Informationen

Stock No.	A	B	C	D	E
#45-585	1.211"	0.961"	0.875"	0.813"	0.094"
#45-586	1.031"	0.750"	0.853"	0.925"	0.125"
#45-587	1.031"	0.750"	0.853"	0.925"	0.125"
TECHSPEC® EYEPIECE CELL ASSEMBLIES 					