

TECHSPEC® Hybridaspäre, 12 mm Durchmesser x 9 mm BW, VIS-Beschichtung



TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

Produkt #65-996 AUSVERKAUF Lagernd
[Andere Beschichtungen](#)

1 **€99,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-24
€99,00

Stk. 25+
€79,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
9.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.67

Hintere Brennweite BFL (mm): 5.57
Substrat:  Zeonex E48R
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Beschichtung: BBAR (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.75% @425 - 675nm
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 10.00
Randdicke ET (mm): 2.51
Mittendicke CT (mm): 5.60 ±0.10
Blende: 0.75
Fase: Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C): -30 to +70
Radius R₂ (mm): 48.3
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen