

TECHSPEC® 12mm D. x -12mm FL, VIS-NIR, geschwärzt, doppelkonkave Linse



Produkt #45-928-INK KONTAKT

- 1 + €55,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€55,50

Stk. 10+

€50,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
-12.00

Substrat: N-SF11
Blende: 1.00
Numerische Apertur NA: 0.50
Beschichtung: VS-NIR (400-1000nm)
Typ: Double-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Hintere Brennweite BFL (mm): -12.81
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 11.00
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Randdicke ET (mm): 4.71
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Radius R₁=R₂ (mm): -19.47
Oberflächenqualität: 40-20

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen