

TECHSPEC® 12mm D. x -24mm FL, VIS-NIR beschichtet, doppelkonkave Linse



Produkt #48-701 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €45,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€45,50
Stk. 10+
€41,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-24.00
Substrat: ☐ N-BK7
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Typ: Double-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Hintere Brennweite BFL (mm): -24.65
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 11.00
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Randdicke ET (mm): 3.31
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁=R₂ (mm): -25.14
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform