

132mm Low Angle IR Ring Light 940nm

Mehr Produkte von [CCS](#)



CCS Low-Angle LED Ring Lights

Produkt **#21-842** **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €3.200⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+ | €3.200,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

| | |
|--------------------|-------------------------|
| LDR2-132IR2-940-LA | Modellnummer: |
| LED Illuminator | Beleuchtungsart: |
| CCS | Hersteller: |

Low-Angle Ring Light

Gehäusegeometrie:

Constant

Betriebsmodus:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

OD: 132 , ID: 96 , Height 22

Größe (mm):

270

Gewicht (g):

Optische Eigenschaften

IR

Farbe:

940

Wellenlänge (nm):

Elektronische Spezifikationen

16

Energieverbrauch (W):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

24

Eingangsspannung (V):

Stromversorgung:

Power Supply Required and Sold Separately.

USA: [#73-491](#)

Europe: [#73-491](#)

Japan: [#89-513](#)

Korea: [#33-773](#)

China: [#73-491](#)

Konformität mit Standards

[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

RoHS 2015:

[Contains SVHC\(s\)](#)

Reach 224:

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Flacher LED-Winkel von 30°
- Konstante Ausgangsleistung auch bei längerem Einsatz
- Ideal für Dunkelfeld-Beleuchtung

Bei den CCS LED-Ringlichtern sind die LEDs unter einem flachen Winkel von 30° befestigt, sodass sie ideal für Dunkelfeld-Anwendungen geeignet sind. Durch die Montage einer flexiblen Leiterplatte in steilem Winkel können die Ringlichter das Licht effektiv auf kleine Arbeitsabstände konzentrieren. Die Ausgangsleistung ist auch über längere Einsatzzeiten konstant. Die CCS LED-Ringlichter mit flachem Einfallswinkel ermöglichen Bilder, die die charakteristischen Merkmale eines Objekts deutlich hervorheben, und eignen sich ideal für die Inspektion von Gravuren, Beschädigungen oder Flecken auf Metalloberflächen, die Kantenerkennung, die Inspektion auf Verunreinigungen sowie weitere Fertigungs- und Industrieanwendungen.

[Dateien für 3D-druckbare Halterungen](#)



Ringlicht-Konfiguration

[DOWNLOAD](#)

Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die [Halterungssysteme mit Gelenkarm](#) entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf 1/4"-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.



Anwendungshinweis

Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen

[Lesen](#)




Video

Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien

[Anschauen](#)


Technische Informationen

Imaging example : Text on tablets, exterior imaging



| | |
|-----------------------|--|
| Description | Text, visual inspection |
| Workpiece | Tablet |
| Conventional lighting | Interior lamp |
| New lighting | LDR2-170RD2-LA |
| Result | Emphasizes text and edge of the exterior |

Workpiece image



Interior lamp



LDR2-170RD2-LA



➤ Imaging example : Imaging of engraved text on a metal block (stain finishing)



| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Description | Character recognition |
| Workpiece | Metal block |
| Conventional lighting | LED Dome Light |
| New lighting | LDR2-132RD2-LA |
| Result | Extracts only the engraved text |

Workpiece image



Metal block (stain finishing)

LED Dome Light



The whole thing is illuminated, making it difficult to emphasize only the characters.

LDR2-132RD2-LA



Reduces effects from the stain finishing, making it possible to emphasize the characters.