

132mm x 80mm x 10mm metrischer Laborhebetisch



Produkt **#56-336** 16 In Stock

-

1

+

€830^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€830,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📢

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

	Typ:
Metric	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Art der Bewegung:
Linear (Z)	
	Führungssystem:
Pantograph	

	Bühnengröße (mm):
Top: 132 x80	

Bottom: 160 x 80	
Aufbau:	
Aluminum, Brass, & Stainless	
Höhenverstellung (mm):	
22	
Steigung der Leitspindel (mm):	
1	
Belastbarkeit (kg):	
20	
Max. Höhe (mm):	
85	
Min. Höhe (mm):	
63	
Gewicht (kg):	
2	
Parallelität (mm):	
0.1 (typical)	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:	
Lead Screw	

Gewinde & Montage

Gewinde:	
Top: (15) M4 x 0.7 Bottom: (4) M6 x 1 on 140 x 60mm, (4) 4.5mm thru on 50mm Sq.	

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	
Ausgenommen / Ausnahmeregelung	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
Reach 247:	
Contains SVHC(s)	

Produktdetails

- Robuste, schwarz eloxierte Aluminiumkonstruktion
 - Feine Gewindeschraube zur präzisen Einstellung
 - Großer Einstellknopf zur einfachen Justierung
 - Feststellschraube hält den Tisch in der gewünschten Höhe
- Diese stabilen Laborhebetische mit einer feinen Gewindeschraube ermöglicht die präzise vertikale Positionierung von optischen Komponenten und Zubehör bis ca. 25 kg. Die Oberflächen besitzen ¼ - 20 und M4 Gewindelöcher (siehe Diagramm). Die Bodenplatten haben einige zusätzliche metrische M6 und englische ¼ - 20 Durchbohrungen, deren Abstände zu den üblichen Lochplatten passt. Eine Feststellschraube sorgt für eine sichere Fixierung in der gewünschten Höhe. Jede volle Umdrehung bewegt den Tisch um 1 mm.
- Der metrische Laborhebetisch 160 mm x 100 mm ([#54-687](#)) und 132 mm x 80 mm ([#56-336](#)) passen zu den folgenden Bühnen: [#55-032](#), [#55-459](#), [#55-527](#), [#55-840](#), und [#55-841](#).

Technische Informationen

