

TECHSPEC® PXC-Linse in Lasergüte, 12 mm Durchm. x 36 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

Produkt #67-092 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€145,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€145,00

Stk. 6+

€116,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
36.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):

34.29
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.50 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.37
Radius R₁ (mm): 16.51
Freie Apertur CA (mm): 10.2
Blende: 3.00
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen