

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #34-458 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€31,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€31,50

Stk. 11+

€27,90

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
13.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
7.70 @587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.85

Hintere Brennweite BFL (mm): 4.00
Substrat:  Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: 5/3 x0.4; E 0.2
Freie Apertur CA (mm): 10.40
Randdicke ET (mm): 0.1
Mittendicke CT (mm): 6.30 ±0.20
Blende: 0.59
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 13.0
Radius R₂ (mm): 16.1
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform