

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#67-991-INK**

KONTAKT

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€52,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€52,00

Stk. 10+

€46,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-12.00
Substrat: NSF11
Blende: 1.00
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550
Hintere Brennweite BFL (mm): -13.23
Mittendicke CT (mm): 2.20
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Freie Apertur CA (mm): 11.00
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Randdicke ET (mm): 3.97
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1.00
Radius R₁ (mm): -9.42
Oberflächenqualität: 40-20
Zerstörschwelle, laut Design: 8 J/cm² @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen