

TECHSPEC® 14mm, unbeschichtet, Dachkantprisma



Amici Roof Prisms

Produkt **#45-261** 20+ In Stock

-

1

+

€110⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€110,00 stückpreis
Stk. 6-25	€89,00 stückpreis
Stk. 26-49	€81,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Amici Roof Prism

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

13.00

Freie Apertur CA (mm):


Toleranz Größe (mm):

+0/-0.1	
6.00	Auflösung (Bogensekunden):
Protective as needed	Fase:
Optische Eigenschaften	
Uncoated	Beschichtung:
N-BK7	Substrat: ☐
60-40	Oberflächenqualität:
±5	Winkeltoleranz (Bogenminuten):
Right-Handed	Bildorientierung:
90	Strahlablenkung (°):
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
3.00	Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.00	Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Strahlablenkung um 90°
 - Invertieren und spiegeln Bilder
 - Auflösung 6 Bogensekunden
- Dachkanprismen erzeugen invertierte und gespiegelte Bilder mit einer Strahlablenkung von 90°. Die Prismen sind ideal für Spektive und optische Instrument geeignet bei denen ein umgekehrtes Bild von einem Objektiv wieder richtig herum abgebildet und um 90° umgelenkt werden soll, um den richtigen visuellen Eindruck zu erhalten.

Technische Informationen



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Stock No. Uncoated	Stock No. Protected Silver Coated
9.00	12.18	12.73	8.00	#45-662	#12-638
14.00	18.95	19.80	13.00	#45-261	#12-639

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.