


Unbeschichtetes Kunststofffenster aus Polycarbonat, 1,5“ Durchmesser



Produkt **#71-536** 20+ In Stock

-

1

+

€25^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€25,00 stückpreis
Stk. 6-25	€20,00 stückpreis
Stk. 26-49	€19,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Protective Window

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Protective as needed	Fase:
34.29	Freie Apertur CA (mm):
38.10 ±2.54	Durchmesser (mm):
1.50 ±0.010	Durchmesser (Zoll):
1.52 ±0.08	Dicke (mm):
0.060 ±0.003	Dicke (Zoll):
Smooth, Machined	Kanten:
Optische Eigenschaften	
34	Abbe-Zahl (v _d):
Uncoated	Beschichtung:
1.585	Brechungsindex (n _d):
Polycarbonate	Substrat:
425 - 1600	Wellenlängenbereich (nm):
Materialeigenschaften	
68	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10 ⁻⁶ /°C):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Hohe Transmission des sichtbaren Lichts
- Hervorragende thermische Stabilität
- Haltbar und leicht
- **Kunststofffenster aus Acryl (PMMA)** sind ebenfalls verfügbar

Kunststofffenster aus Polycarbonat sind eine leichte Alternative zu Glasfenstern. Sie sind eine kostengünstige Lösung für raue Umgebungen und Displays, da sie haltbar sind und eine hohe Transmission haben. Verglichen mit Kunststofffenstern aus Acryl sind die Fenster aus Polycarbonat stärker und halten Stößen besser stand, sie sind aber kratzempfindlicher. Die Kunststofffenster aus Polycarbonat weisen eine geringe Wasserabsorption und eine höhere Erweichungstemperatur als PMMA auf, ihr höherer Brechungsindex führt allerdings ohne AR-Beschichtung zu stärkeren Fresnel-Reflexionen. Ihre Stärke und Stabilität macht diese Fenster ideal für den Einsatz in Medizin- und Industrieanwendungen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

