

Ultrahochauflösendes Objektiv mit Festbrennweite, 12 mm



#68-684



Produkt **#68-683** **3 In Stock**

☐ [Vergleichsprodukte](#)

-

1

+

€1.697<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €1.697,00 stückpreis            |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails                              |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Series:                                     | ltra High Resolution Fixed Focal Length Lenses |
| Typ:                                        | Fixed Focal Length Lens                        |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                                                |

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Variable | Blende:                |
| 52.50    | Länge (mm):            |
| 33.0     | Max. Durchmesser (mm): |
| 33       | Außendurchmesser (mm): |
| 105.00   | Gewicht (g):           |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Optische Eigenschaften |                                      |
| 58.4                   | Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm): |
| 58.4mm - 28.9°         | Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:  |
| 11.00                  | Max. Bildkreis (mm):                 |
| 12.00                  | Brennweite BW (mm):                  |
| 100 - ∞                | Arbeitsabstand (mm):                 |
| f/1.8 - f/11           | Blende (f/#):                        |
| <-0.12%                | Maximale Verzeichnung (%):           |
| VS                     | Wellenlängenbereich:                 |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Sensor |                   |
| 2/3"   | Max. Sensorgröße: |
| 2.40   | Pixel Size (µm):  |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Gewinde & Montage |                |
| M25.5 x0.50       | Filtergewinde: |
| C-Mount           | Mount:         |

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Konformität mit Standards                      |                         |
| <a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> | RoHS 2015:              |
| <a href="#">Anzeigen</a>                       | Konformitätszertifikat: |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a>               | REACH 241:              |

## Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 10 Megapixel, 2,4 µm Pixelgröße
- Spektralbereich von 400-1000 nm
- 8 mm bis 50 mm Brennweite

Diese ultrahochauflösenden Objektive mit Festbrennweite wurden entwickelt, um eine Auflösung von 10 Megapixeln auf der optischen Achse zu bieten. Sie sind mit sieben verschiedenen Brennweiten erhältlich und weisen sehr geringe Verzeichnung auf. Durch die Verwendung von asphärischen Elementen können diese hochauflösenden Objektive eine hervorragende Leistung in einem Abstand von 100 mm bis unendlich bieten. Alle Objektive haben einen feststellbaren Fokus, Blendenring und Filtergewinde zur Verwendung von Filtern.