

TECHSPEC® Plankonvexe Linse (PCX), 15 mm D. x 18 mm BW, unbeschichtet



Produkt #49-878 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €30,00

+ WARENKORB

|                 |
|-----------------|
| Stk. 1-9        |
| €30,00          |
| Stk. 10+        |
| €27,00          |
| Mengenrabatte   |
| Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
15.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.00 @ 587.6nm                                                                                    |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>15.61                                                       |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                                   |
| <b>Substrat:</b>  |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                               |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                                             |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                                                   |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                                              |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                                           |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>4.00 ±0.10                                                          |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.40                                                                  |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>12.11                                                         |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>14                                                                |
| <b>Blende:</b><br>1.2                                                                              |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.42                                                              |
| <b>Typ:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                   |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                         |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>380 - 2500                                                     |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |