


Optische Schwalbenschwanzschiene, 12" Länge



12" Length, Dovetail Optical Rail, #54-401



Produkt **#54-401** **20+ In Stock**

-

1

+

€192^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€192,00 stückpreis
Stk. 5+	€182,70 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Universal (Metric & English)	Typ:
Rail	Hinweis:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	

Linear (X)	Art der Bewegung:
Dovetail	Führungssystem:
304.8	Verstellweg (mm):
12	Verstellweg (Zoll):
12	Länge (Zoll):
304.80	Länge (mm):

Black Anodized Aluminum	Aufbau:
-------------------------	---------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Manual	Verstellung:
--------	--------------

Gewinde & Montage

C'bore Holes and Slots only for 1/4" (or M6) S.H.C.S	Gewinde:
--	----------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:


Produktdetails

- Schienen und Reiter lieferbar
- Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung
- Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad

Optik-Schienensysteme mit Schwalbenschwanz sind für eine einfache Montage und Positionierung verschiedenster optischer Komponenten entlang derselben Achse ausgelegt. Die Schienen verfügen über Bohrungen und Schlitzze, mit denen sie an standardmäßige Lochplatten oder Labortischen mit 1/4-20 TPI und M6 montiert werden. Die Reiter sind in verschiedenen Längen und Lochmustern erhältlich, um den unterschiedlichen Montageanforderungen gerecht zu werden, einschließlich Optionen, die direkt mit unseren TECHSPEC® manuellen Bühnen zur Präzisionsausrichtung kompatibel sind. Die Reiter bestehen aus zwei Teilen, sodass die Schrauben selbst keinen Kontakt mit der Schiene haben und die Reiter leicht an- und abgebaut werden können. Reiter und Schienen bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu minimieren.

Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.

Technische Informationen



Stock No.	L	A	B	C	D	# Slots	# C'bores
#54-401	12	6	4	—	—	3	—
#54-402	36	18	16	4	6	5	2

Dovetail Optical Rail

The diagram shows a top view of the dovetail optical rail with dimensions A, B, C, D, and L. It also shows a side view with dimensions 0.25, 0.75, 1.50, and 3.00. The drawing includes labels for 'C'bore for 1/4 S.H.C.S.' and 'Slots for 1/4 S.H.C.S.'.

Units: inches

