

PCX-Kondensorlinse, 150 mm Durchm. x 200 mm BW



Produkt #67-191 Lagernd

- 1 +

€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€180,00

Stk. 11+
€158,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
150.00 +0.0/-0.5

Effektive Brennweite EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
177.09

Beschichtung:

Uncoated
Substrat: N-BK7
Oberflächenqualität: 120-80
Mittendicke CT (mm): 34.75
Randdicke ET (mm): 2.51
Radius R₁ (mm): 103.36
Freie Apertur CA (mm): 145
Blende: 1.3
Numerische Apertur NA: 0.38
Typ: Condenser Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen