

TECHSPEC® Triplet für UV bis NIR korrigiert, 135 mm EFL, MgF₂-beschichtet



Produkt #64-839 3-4TAGE

- 1 + **€2.575,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€2.575,00
Stk. 6+
€2.189,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
135.00

Toleranz Brennweite (%):
±1.5 @ 248nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
129.31

Hintere Brennweite BFL ab Gehäuse (mm):

126.9
Freie Apertur CA (mm): 22.5
Substrat: ☐ CaF ₂ / Fused Silica / CaF ₂
Oberflächenqualität: 60-40
Blende: 6.00
Numerische Apertur NA: 0.08
Beschichtung: MgF ₂ (193-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: MgF ₂ @ 600nm
Brenn- weite EFL @ 248nm (mm): 135.00
Gehäusedurchmesser (mm): 30.00 ±0.05
Gehäuselänge (mm): 20.50 ±0.05
Typ: Achromatic Triplet Lens
Wellenlängenbereich (nm): 193 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 205: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen