

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Bandpassinterferenzfilter, 1550 nm ZWL, 12 nm FWHM, 25 mm D. (inkl. Fassung)



Produkt #65-793 3-4 TAGE

1 €201,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€201,00

Stk. 10+

€180,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥4.0

Freie Apertur CA (mm): 21.0
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 1,550.00 ±2.5
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm): ±2.5
Halbwertsbreite FWHM (nm): 12.00 ±2.5
Toleranz Halbwertbreite (nm): ±2.5
Min. Transmission (%): >70
Betriebstemperatur (°C): -50 to +75
Beschichtung: Traditional Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: Laser Diode Cleanup
Blockungsbereich (nm): 200 - 1800
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Fassungsdicke (mm): 7.5 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen