

TECHSPEC® Rechtwinkliger $\lambda/20$ -Laserlinienspiegel mit enger Toleranz, 15 mm, 1064 nm



Produkt #37-662 KONTAKT

- 1 + **€247,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€247,00
Stk. 6+
€197,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):
 $\lambda/20$

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Oberflächenqualität:
20-10

Länge Katheten (mm): 15.00
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 1064nm @ 45° AOI R _{avg} >99.5% @ 1046 - 1074nm @ 45° AOI
Beschichtung: Laser Mirror (1064nm)
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 90
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Länge Hypotenuse (mm): 21.20
Typ: Right Angle Mirror
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten): ±1
Winkeltoleranz (Bogensekunden): ±15
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 1MW/cm² @ 1064nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen