

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Produkt #13-499 3-4 TAGE

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€205,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€205,00
Stk. 6+
€164,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

0.63
Hintere Brennweite BFL (mm): 9.02
Substrat: S-LAH64
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 13.5
Randdicke ET (mm): 2.09
Mittendicke CT (mm): 5.28 ±0.10
Blende: 0.80
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 375 - 2100
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 83.33

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen