

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

1,5mm D. X 1mm FL, Telecom-NIR Beschichtung, PCX Linse



Produkt #45-968 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€21,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€21,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
1.50 +0.00/-0.05

Effektive Brennweite EFL (mm):
1.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
0.57

Beschichtung:
Telecom-NIR

Beschichtungsspezifikation:

R_{abs} ≤0.25% @ 1295 - 1325nm
R_{abs} ≤0.25% @ 1535 - 1565nm
R_{avg} ≤0.25% @ 1200 - 1600nm

Substrat: 

Oberflächenqualität:
20-10

Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ

Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Toleranz Brennweite (%):
±1

Zentrierung (Bogenminuten):
30-45

Mittendicke CT (mm):
0.80 ±0.05

Randdicke ET (mm):
0.35

Radius R₁ (mm):
0.85

Freie Apertur CA (mm):
1.35

Blende:
0.67

Numerische Apertur NA:
0.75

Typ:
Plano-Convex Lens

Fase:
Protective bevel as needed

Wellenlängenbereich (nm):
1200 - 1600

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)