

# PCX-Kondensorlinse, 150 mm Durchm. x 200 mm BW, MgF<sub>2</sub>-Beschichtung



Produkt **#19-911** **5 In Stock**

-

1

+

€394<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-10     | €394,00 stückpreis              |
| Stk. 11-49    | €357,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails                              |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Condenser Lens                              | Typ:                 |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                      |
| 150.00 +0.0/-0.5                            | Durchmesser (mm):    |
| 34.75                                       | Mittendicke CT (mm): |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 2.51                                  | Randdicke ET (mm):             |
| 145                                   | Freie Apertur CA (mm):         |
| Fase:                                 |                                |
| Protective as needed                  |                                |
| Optische Eigenschaften                |                                |
| 200.00 @ 587.6nm                      | Effektive Brennweite EFL (mm): |
| 177.09                                | Hintere Brennweite BFL (mm):   |
| Beschichtung:                         |                                |
| MgF <sub>2</sub> (400-700nm)          |                                |
| Beschichtungsspezifikation:           |                                |
| R <sub>avg</sub> ≤1.75% @ 400 - 700nm |                                |
| Substrat: <input type="checkbox"/>    |                                |
| N-BK7                                 |                                |
| Oberflächenqualität:                  |                                |
| 120-80                                |                                |
| Radius R <sub>1</sub> (mm):           |                                |
| 103.36                                |                                |
| Blende:                               |                                |
| 1.3                                   |                                |
| Numerische Apertur NA:                |                                |
| 0.38                                  |                                |
| Wellenlängenbereich (nm):             |                                |
| 400 - 700                             |                                |


|                           |  |
|---------------------------|--|
| Konformität mit Standards |  |
| RoHS 2015:                |  |
| Konform                   |  |
| Konformitätszertifikat:   |  |
| Anzeigen                  |  |
| Reach 235:                |  |
| Konform                   |  |

## Produktdetails

- Große Abmessungen von 100 bis 250 mm Durchmesser verfügbar
- Polierte Substrate bieten höhere Präzision gegenüber geformten Optiken
- Wellenlängenbereich von 350 - 2200 nm

Kondensorlinsen bündeln Licht in einen projizierten Strahl. Sie werden in Projektoren, Spotlights und anderen Projektions- und Beleuchtungsanwendungen eingesetzt. Unsere großen Kondensorlinsen sind in Größen verfügbar, die bei unseren PCX-Standardlinsen nicht angeboten werden, und mit verschiedenen Brennweiten erhältlich. Bei der Kombination von zwei Kondensorlinsen mit gleicher Brennweite erhalten Sie Systeme mit der halben Brennweite der Einzellinse.

## Technische Informationen



## Beschichtungskurven