

Plastik-Asphäre Arton D. 15mm, eff. Brennsw. 15mm, beschichtet



Produkt **#90-324** AUSVERKAUF **20+ In Stock**

-

1

+

€24^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€24,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔊 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aspheric Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

15.00

Durchmesser (mm):

12.00

Freie Apertur CA (mm):

3.9

Randdicke ET (mm):


Protective as needed	Fase:
12.79	Auflagemaß (mm):
Optische Eigenschaften	
15.00 ±0.2	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.40	Numerische Apertur NA:
12.79	Hintere Brennweite BFL (mm):
Arton Plastic	Substrat: □
BBAR (650-850nm)	Beschichtung:
R _{abs} <1.0% @ 650 - 850nm	Beschichtungsspezifikation:
1.25	Blende:
650 - 850	Wellenlängenbereich (nm):
Infinite	Konjugierter Abstand:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Bessere Beständigkeit in rauen Umgebungen
- Hohe Hitze­resistenz
- Geringe Wasserabsorption

Arton® Kunststoffasphären sind für gewichtsempfindliche Anwendungen in aggressiven Umgebungen ideale Alternativen zu PMMA- oder Polycarbonatkunststoffasphären. Die Eigenschaften typischer Kunststoffsubstrate verschlechtern sich in feuchten oder heißen Umgebungen. Arton® ist ein thermoplastisches Polyolefin-Kunststoffsubstrat und behält die hohe Durchlässigkeit und niedrige Doppelbrechung des Kunststoffs, besitzt aber eine höhere Wärmebeständigkeit und geringere Wasserabsorption.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen