

Plankonvexe Linse, 15 mm Durchm. x 22,5 mm BW, Commercial Grade



Produkt **#23-083** AUSVERKAUF **20+ In Stock**

-

1

+

€20^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€20,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Plano-Convex Linse

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften


15.00 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
6.00	Zentrierung (Bogenminuten):
1.39	Randdicke ET (mm):

14.00	Freie Apertur CA (mm):
Optische Eigenschaften	
22.50	Effektive Brennweite EFL (mm):
20.37	Hintere Brennweite BFL (mm):
MgF ₂ (400-700nm)	Beschichtung:
R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm	Beschichtungsspezifikation:
N-SK18	Substrat: □
±1	Toleranz Brennweite (%):
14.37	Radius R ₁ (mm):
1.5	Blende:
0.33	Numerische Apertur NA:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Standardisierte Größen und Spezifikationen
 - Auch **unbeschichtet** lieferbar
 - Weitere Optionen finden Sie unter **Plankonvexe (PCX) Linsen in Präzisionsqualität**
- Plankovexe Linsen (PCX) Linsen haben eine plane und eine nach außen gekrümmte Fläche und somit eine positive Brennweite. Sie eignen sich ideal zur Sammlung und Fokussierung von Licht in Bildverarbeitungsanwendungen. Sie eignen sich auch für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für Emmitter-Detektor-, Laser- und faseroptischen Anwendungen. Die MgF₂-Antireflexionsbeschichtung verbessert die Transmission im sichtbaren Spektrum.
- MgF₂-beschichtete, plankonvexe (PCX) Linsen in Standardqualität sind zu einem günstigen Preis erhältlich.

Technische Informationen



Beschichtungskurven