

LightPath 355110 | Faserkollimator optimiert für 1550 nm mit FC/PC-Stecker, 0,40 NA

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #83-726 AUSVERKAUF ☐ Lagernd



1



€117,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€117,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.24 @ 1150nm

Numerische Apertur NA:
0.40

Substrat: ☐
[D-ZLaF52LA](#)

Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 5.00
Blende: 1.25
Fase: Protective bevel as needed
Stecker: FC/PC
Aufbau: 304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm): 11.00
Gehäuselänge (mm): 13.00
Artikelnummer von LightPath: 355110
Mount: M11 x0.5
Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 1050 - 1600
Konjugierter Abstand: Infinite
Linse inklusive: #87-127
Ausrichtungswellenlänge (nm): 1550

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform