

Plankonvexe Linse, 15,8 mm Durchm. x 71 mm BW, Grade 1



Produkt **#74-056** AUSVERKAUF **10 In Stock**

-

1

+

€10^{,25}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€10,25 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Plano-Convex Linse

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

15.80

Durchmesser (mm):

Optische Eigenschaften

71.00

Effektive Brennweite EFL (mm):

4.49	Blende:
0.11	Numerische Apertur NA:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
- Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
- Weitere Angebote finden Sie unter [Mega-Restposten: Optik](#)

Plankonvexe Linsen (PCX-Linsen) haben eine ebene und eine nach außen gekrümmte Grenzfläche. Sie haben eine positive Brennweite, sodass sie ideal zur Sammlung und Fokussierung von Licht in Bildgebungsanwendungen geeignet sind.

Plankonvexe Linsen (PCX-Linsen) 1 – 24,9 mm in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

Technische Informationen

