

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Asphäre aus UV-Quarzglas, 15 mm D., 0,50 NA, NIR-beschichtet



TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses



Produkt #49-591 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)



1



€490,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€490,00

Stk. 6+

€392,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm): 15.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.50
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.029
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: NIR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 600 - 1050nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 13.5
Randdicke ET (mm): 2.43
Mittendicke CT (mm): 7.25 ±0.1
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 66.67

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform