

TECHSPEC® Asphäre aus UV-Quarzglas, 15 mm D., 0,50 NA, unbeschichtet



TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses



Produkt #48-534 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

- 1 +

€470,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€470,00

Stk. 6+

€376,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm): 15.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.50
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.029
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 13.5
Randdicke ET (mm): 2.43
Mittendicke CT (mm): 7.25 ±0.1
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Radius R₂ (mm): 19.138
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 66.67

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen