

TECHSPEC®

# Hochpräzise Asphäre, 15 mm Durchmesser, 0,50 numerische Apertur, unbeschichtet, geschwärzt



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #37-420-INK KONTAKT

Andere Beschichtungen



1



€265,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€265,00

Stk. 6+

€212,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
15.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 15.00 @ 587.6nm                                           |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.50                     |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>10.22              |
| <b>Substrat:</b> <div><div></div><div>NSF6</div></div>    |
| <b>Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:</b><br>0.4λ |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                          |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><3                  |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                      |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>13.50                    |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>6.21                         |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>8.62 ±0.10                 |
| <b>Blende:</b><br>1.00                                    |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                 |
| <b>Typ:</b><br>Aspheric Lens                              |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>390 - 2500            |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                  |

Konformität mit Standards

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br>Konform                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br>Anzeigen |