

TECHSPEC® Asphäre, 15 mm Durchm., 0,60 NA, 1064 nm V-Beschichtung



TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

Produkt #33-017 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €490,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€490,00

Stk. 6+
€392,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.60
Hintere Brennweite BFL (mm): 6.33
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 1064
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Laser V-Coat (1064nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 1064nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60–40
Freie Apertur CA (mm): 13.5
Randdicke ET (mm): 2.47
Mittendicke CT (mm): 9.00 ±0.1
Blende: 0.83
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Konjugierter Abstand: Infinite
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Dioptrie: 80.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform