

TECHSPEC[®]

Asphäre, 15 mm Durchm., 0,60 NA, 1064 nm V-Beschichtung



TECHSPEC[®] Laser Line Coated Aspheric Lenses

Produkt **#33-017** **6 In Stock**

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€557⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€557,00 stückpreis
Stk. 6-25	€448,00 stückpreis
Stk. 26-49	€420,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Aspheric Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

15.00 +0.0/-0.1

Durchmesser (mm):

≤5	Zentrierung (Bogenminuten):
13.5	Freie Apertur CA (mm):
2.47	Randdicke ET (mm):
9.00 ±0.1	Mittendicke CT (mm):
Protective as needed	Fase:
Plano	Form der hinteren Fläche:
Optische Eigenschaften	
12.50 @ 587.6nm	Effektive Brennweite EFL (mm):
0.60	Numerische Apertur NA:
6.33	Hintere Brennweite BFL (mm):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
1064	Designwellenlänge Asphäre (nm):
1.2λ	Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
Laser V-Coat (1064nm)	Beschichtung:
R _{abs} ≤0.25% @ 1064nm	Beschichtungsspezifikation:
60–40	Oberflächenqualität:
0.83	Blende:
Infinite	Konjugierter Abstand:
15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz	Zerstörschwelle, laut Design: ☐
80.00	Dioptrie:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- Entwickelt und beschichtet für die Wellenlängen von Nd:YAG-Lasern
 - Hohe Laserzerstörschwellen
 - Geringer thermischer Ausdehnungskoeffizient
- TECHSPEC® Asphären mit Laserlinienbeschichtungen sollen die Eigenschaften von Nd:YAG-Laseranwendungen mit hoher Leistung verbessern. Die Asphären minimieren die sphärische Aberration und erlauben dadurch eine kleinere Laserpunktgröße und hohe Intensitäten. Außerdem besitzen diese TECHSPEC® Asphären Hochleistungsbeschichtungen, die für die am häufigsten benötigten Nd:YAG-Laserwellenlängen optimiert wurden und eine hohe Zerstörschwelle aufweisen. Das UV-Quarzglassubstrat ist gegen Wärmeausdehnung weitgehend unempfindlich.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen

